

## Biztonsági fa járórács, 1×életöréssel a hosszanti oldalon és kétszeres fellépő profillal / széles oldal, Szélesség 80 cm, Járórács hossza: 150cm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	964852 150
GTIN	4047482094758
Árucikk kategória	96C

### Leírás

#### Kivitel:

Biztonsági fa járórácsok stabil, recézett bükkfalécekből. **Anyag:** A szárítókamrában szárított **bükkfalécek** legalább 3 acélkötéllal vannak összekötve. A végek lezárása sárgaréz menetes szárákkal történik belső hatszög csavarokkal. A **rugalmas gumilábak** megakadályozzák a fa rács elcsúszását és nagyon kényelmes járást biztosítanak. A legtöbb olajnak és vegyszereknek **ellenáll**. **Magasság:** kb. 35 mm. **Súly:** kb. 13 kg/m<sup>2</sup>. Lehetséges **rácshosszok:** 80, 100, 120, 150 cm. Lehetséges **rácshosszok:** Minden kívánt hosszban szállítható (a kezelhetőség határaitra ügyelni kell). Tisztítás: Tekerje fel a farácsot.

#### Életörés:

A falécek a járórács **hosszanti oldalán** 45°-os szögben is le vannak élezve.

### Műszaki leírás

Járórács magassága	35 mm
Életörés	1 oldalas
Járórács hossza	150 cm
Anyag	Bükkfalécek
Ellenálló képesség	a legtöbb olajjal és savval szemben ellenálló
Fellépő profil	2 oldalas
Súly	12,6 kg
Gyártó jelölése	Fa járórács

Terméknév attribútum	Szélesség 80 cm
Járórács szélessége	80 cm
Termék fajtája	Fa járórács