

## Polcbetét edény horganyzott, ráccsal, Alkalmazható szár hosszhoz (mm) / gyűjtőtérfogat (l): 1800/240



### Rendelési adatok

Rendelés száma	983005 1800/240
GTIN	4052462030770
Árucikk kategória	96U

### Leírás

#### Kivitel:

3 mm acéllemezéből. Aláfutási magasság 100 mm.

EN ISO 1461 szerint tűzhorganyzott.

Horganyzott ráccsal.

#### Felhasználás:

Biztonságos tároláshoz és hordók kiöntéséhez. Az **1 – 3 GHS kategóriába tartozó gyúlékony folyadékokhoz**, valamint **az 1 – 4 GHS kategóriába tartozó vízre veszélyes folyadékokhoz**.

#### Szabvány:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Alkalmazható:

Raklaptartó polc, 1100 mm mély

### Műszaki leírás

Kereszttartó hosszhoz	1800 mm
Magasság	250 mm
Mélység	1300 mm
Gyűjtőtérfogat	240 l
Szélesség	1750 mm
Súly	141 kg
Felületi terhelés	1000 kg/m <sup>2</sup>

Anyagvastagság	3 mm
Anyag	horganyzott
Tárolás	Környezetre káros anyagok tárolása
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása tilos
Tárolás	1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Termék fajtája	Polcbetét edény