



Szemeteskuka, kék, Űrtartalom: 240l



Rendelési adatok

Rendelés száma	987801 240
GTIN	4052941277177
Árucikk kategória	98A

Leírás

Kivitel:

Szemeteskuka kúpos alakú műanyag törzzsel. A felső peremnél stabilizáló bordákkal. A fedél körbefutó kondenzvíz cseppentő mélyedéssel. A fedél fogantyúk kézre állnak és ferdén helyezkednek el. 4 db zsanérral (80 méret: 2 zsanér) a zsanércsapozás biztosításával. Megerősített aljrész szabadalmaztatott tengelyszerkezettel. Stabil külső futómű megerősített, robusztus tengellyel és könnyen futó kerekekkel. Zajcsillapított kivitelű fedélnyitás, eleget tesz a 2000/14 EU-irányelv szerinti zajvédelmi rendeletnek. Stabilabb edény az aljrész speciális kialakításának köszönhetően végigfutó hullámkontúrral

Szabvány:

DIN EN 840-1, 5 und 6.

Műszaki leírás

Súly	14,9 kg
Magasság	1100 mm
Térfogat	240 l
Szélesség	585 mm

Hasznos terhelés DIN EN szerint	96 kg
Kerék Ø	200 mm
Mélység	740 mm
Névleges tartalom	240 l
Térfogat túrés	-5 / +15 l
Gyártó jelölése	Pro Wave kuka
Festék	kék
Termék fajtája	Szemeteskuka