


Beakasztható polcbetét edény festett, ráccsal, Alkalmazható szár hosszhoz (mm) / gyűjtőtérfogat (l): 2700/200



Rendelési adatok

Rendelés száma	983045 2700/200
GTIN	2050001937698
Árucikk kategória	96U

Leírás

Kivitel:

3 mm acéllemezről. Aláfutási magasság 100 mm.
Horganyzott ráccsal.

Felhasználás:

Biztonságos tároláshoz és hordók kiöntéséhez. Az **1 – 3 GHS kategóriába tartozó gyúlékony folyadékokhoz**, valamint az **1 – 4 GHS kategóriába tartozó vízre veszélyes folyadékokhoz**.

Szabvány:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Alkalmazható:

Raklaptartó polc, 1100 mm mély. A 991202 – 991227 sz. raklaptartó polcokba való beakasztáshoz.

Szín:

Alap kivitelben RAL 5012 világoskék.

Műszaki leírás

Kereszttartó hosszhoz	2700 mm
Gyűjtőtérfogat	200 l
Mélység	1250 mm
Belső mélység	915 mm
Súly	151 kg

Szélesség	2650 mm
Magasság	130 mm
Felületi terhelés	1000 kg/m ²
Anyagvastagság	3 mm
Szín kiválasztása	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	Környezetre káros anyagok tárolása
Tárolás	Maró anyagok tárolása tilos
Tárolás	1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Termék fajtája	Polcbetét edény