

Garant**Csigafúró HSS-E Hardox-hoz H, bevonat nélkül, Ø DC h8: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	116380 18
GTIN	4045197032591
Árucikk kategória	11C

Leírás**Kivitel:**

A fúrórész extra rövid, részben nagyobb Morse-kúppal, **ezért különösen stabil**. Megnövelt lélekvastagság.

Csúcskialakítás, Form C.

Ajánlás:**Maximális fúrasmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Előtolás f acélban < 1400 N/mm ²	0,14 mm/ford,
Forgácshorony hossza L _c	77 mm
Névleges Ø D _c	18 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Teljes hossz L	175 mm
Morse-kúp MK méret	2
Szabvány	Gyári szabvány
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	50 mm
Csúcsszög	130 fok

Szár	Morse kúp
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 8
Típus	H
Spirálszög	8-15 fok
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	alkalmas	5 m/min	H
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	5 m/min	S
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		