

**Garant****eco beszúró penge megerősített, balos, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w: 32/3mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	273855 32/3
GTIN	4045197989307
Árucikk kategória	21W

## Leírás

**Kivitel:**

eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hátlap hűtéssel.  
Hűtőfolyadék ellátással más gyártók befogóihoz is.

**Figyelem:**

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Figyelem:**

A kialakítása miatt nem kompatibilis a 319148 és 319149 sz. EWS befogóval.

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni. 19,5 mm beszúrási mélységtől a második él is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

## Műszaki leírás

Sorozat	Eco
Magasság h <sub>1</sub>	25 mm
Pengemagasság h <sub>5</sub>	32 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	65 mm
Teljes hossz L	87,5 mm
Felhasználás módja	balos

belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge