

Garant**eco beszúró penge megerősített, jobbos, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w: 26/3mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273854 26/3 |
| GTIN | 4045197989154 |
| Árucikk kategória | 21W |

Leírás**Kivitel:**

eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hátlap hűtéssel.
Hűtőfolyadék ellátással más gyártók befogóihoz is.

Figyelem:

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

A kialakítása miatt nem kompatibilis a 319148 és 319149 sz. EWS befogóval.
A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni. 19,5 mm beszúrási mélységtől a második él is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|---------|
| Magasság h ₁ | 21,4 mm |
| Pengemagasság h ₅ | 26 mm |
| Beszúrási szélesség w | 3 mm |
| Sorozat | Eco |
| Maximális munkadarab Ø-höz | 65 mm |
| Teljes hossz L | 83,5 mm |
| Felhasználás módja | jobbos |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| belső hűtés | igen |
| Axiális beszúrás lehetséges | nem |
| Termék fajtája | Leszúró penge |