

Garant**eco beszúró penge megerősített, jobbos, Pengemagasság h₅ / beszúrási szélesség w: 32/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	273854 32/3
GTIN	4045197989192
Árucikk kategória	21W

Leírás

Kivitel:

eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hátlap hűtéssel.
Hűtőfolyadék ellátással más gyártók befogóihoz is.

Figyelem:

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

A kialakítása miatt nem kompatibilis a 319148 és 319149 sz. EWS befogóval.
A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni. 19,5 mm beszúrási mélységtől a második él is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	3 mm
Sorozat	Eco
Pengemagasság h ₅	32 mm
Magasság h ₁	25 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	65 mm
Teljes hossz L	87,5 mm
Felhasználás módja	jobbos

belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge