

Garant**eco beszúró penge megerősített, balos, Pengemagasság h₅ / beszúrási szélesség w: 26/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	273855 26/3
GTIN	4045197989161
Árucikk kategória	21W

Leírás

Kivitel:

eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hátlap hűtéssel.
Hűtőfolyadék ellátással más gyártók befogóihoz is.

Figyelem:

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

A kialakítása miatt nem kompatibilis a 319148 és 319149 sz. EWS befogóval.

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni. 19,5 mm beszúrási mélységtől a második él is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

Műszaki leírás

Magasság h ₁	21,4 mm
Pengemagasság h ₅	26 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	65 mm
Sorozat	Eco
Teljes hossz L	83,5 mm
Felhasználás módja	balos

belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge