

Garant**Eco beszúró penge megerősített, jobbos, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w: 32/3Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273854 32/3L
GTIN	4045197989314
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

Eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hűtéssel a hátszögnél.
Hűtőfolyadék ellátással más gyártók befogóihoz is.

Figyelem:

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

A kialakítása miatt nem kompatibilis a 319148 és 319149 sz. EWS befogóval.

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni. 19,5 mm beszúrási mélységtől a második él is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

Műszaki leírás

Maximális munkadarab Ø-höz	90 mm
Magasság h ₁	25 mm
Pengemagasság h ₅	32 mm
Sorozat	Eco
Teljes hossz L	100 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen

Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge