

## Polcbetét edény festett, ráccsal, Alkalmazható szár hosszhoz (mm) / gyűjtőtérfogat (l): 2700/240



### Rendelési adatok

Rendelés száma	983015 2700/240
GTIN	2050001937674
Árucikk kategória	96U

### Leírás

**Kivitel:**

3 mm acéllemezről. Aláfutási magasság 100 mm.  
Horganyzott ráccsal.

**Felhasználás:**

Biztonságos tároláshoz és hordók kiöntéséhez. Az **1 – 3 GHS kategóriába tartozó gyúlékony folyadékokhoz**, valamint **az 1 – 4 GHS kategóriába tartozó vízre veszélyes folyadékokhoz**.

**Szabvány:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Alkalmazható:**

Raklaptartó polc, 1100 mm mély. A 991202 – 991227 sz. raklaptartó polcokhoz alkalmas.

**Szín:**

**Alap kivitelben RAL 5012 világoskék.**

### Műszaki leírás

Szélesség	2650 mm
Mélység	1300 mm
Gyűjtőtérfogat	240 l
Súly	190 kg
Magasság	210 mm

Kereszttartó hosszhoz	2700 mm
Felületi terhelés	1000 kg/m <sup>2</sup>
Anyagvastagság	3 mm
Szín kiválasztása	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tárolás	Maró anyagok tárolása tilos
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	Környezetre káros anyagok tárolása
Tárolás	1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Termék fajtája	Polcbetét edény