


Polcbetét edény horganyzott, ráccsal, Alkalmazható szár hosszhoz (mm) / gyűjtőtérfogat (l): 2700/1000



Rendelési adatok

Rendelés száma	983005 2700/1000
GTIN	4052462030923
Árucikk kategória	96U

Leírás

Kivitel:

3 mm acéllemezéből. Aláfutási magasság 100 mm.

EN ISO 1461 szerint tűzhorganyzott.

Horganyzott ráccsal.

Felhasználás:

Biztonságos tároláshoz és hordók kiöntéséhez. Az **1 – 3 GHS kategóriába tartozó gyúlékony folyadékokhoz**, valamint **az 1 – 4 GHS kategóriába tartozó vízre veszélyes folyadékokhoz**.

Szabvány:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Alkalmazható:

Raklaptartó polc, 1100 mm mély A 991202 – 991227 sz. raklaptartó polcokhoz alkalmas.

Műszaki leírás

Magasság	435 mm
Kereszttartó hosszhoz	2700 mm
Súly	239 kg
Gyűjtőtérfogat	1000 l
Szélesség	2650 mm
Mélység	1300 mm
Felületi terhelés	1000 kg/m ²

Anyagvastagság	3 mm
Anyag	horganyzott
Tárolás	Környezetre káros anyagok tárolása
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása tilos
Tárolás	1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Termék fajtája	Polcbetét edény