



## Szemeteskuka, zöld, Úrtartalom: 80l



### Rendelési adatok

Rendelés száma	987802 80
GTIN	4052941604805
Árucikk kategória	98A

### Leírás

#### Kivitel:

Szemeteskuka kúpos alakú műanyag törzsszel. A felső peremnél stabilizáló bordákkal. A fedél körbefutó kondenzvíz cseppentő mélyedéssel. A fedél fogantyúk kézre állnak és ferdén helyezkednek el. 4 db zsanérral (80 méret: 2 zsanér) a zsanércsapozás biztosításával. Megerősített aljrész szabadalmaztatott tengelyszerkezettel. Stabil külső futómű megerősített, robusztus tengellyel és könnyen futó kerekekkel. Zajcsillapított kivitelű fedélnyitás, eleget tesz a 2000/14 EU-irányelv szerinti zajvédelmi rendeletnek. Stabilabb edény az aljrész speciális kialakításának köszönhetően végigfutó hullámkontúrral

#### Szabvány:

**DIN EN 840-1, 5 und 6.**

### Műszaki leírás

Szélesség	448 mm
Térfogat	80 l
Hasznos terhelés DIN EN szerint	40 kg
Mélység	514 mm

Magasság	932 mm
Súly	10,5 kg
Kerék Ø	200 mm
Névleges tartalom	80 l
Térfogat túrés	-5 / +18 l
Gyártó jelölése	Pro Wave kuka
Festék	zöld
Termék fajtája	Szemeteskuka