

**Polcbetét edény festett, ráccsal, Alkalmazható szár hosszhoz (mm) /
gyűjtőtérfogat (l): 2700/1000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	983015 2700/1000
GTIN	2050001937681
Árucikk kategória	96U

Leírás**Kivitel:**

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm.

Horganyzott ráccsal.

Felhasználás:

Biztonságos tároláshoz és hordók kiöntéséhez. Az **1 – 3 GHS kategóriába tartozó gyúlékony folyadékokhoz**, valamint **az 1 – 4 GHS kategóriába tartozó vízre veszélyes folyadékokhoz**.

Szabvány:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Alkalmazható:

Raklaptartó polc, 1100 mm mély. A 991202 – 991227 sz. raklaptartó polcokhoz alkalmas.

Szín:

Alap kivitelben RAL 5012 világoskék.

Műszaki leírás

Gyűjtőtérfogat	1000 l
Magasság	435 mm
Szélesség	2650 mm
Kereszttartó hosszhoz	2700 mm
Súly	226 kg
Mélység	1300 mm

Felületi terhelés	1000 kg/m ²
Anyagvastagság	3 mm
Szín kiválasztása	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tárolás	Maró anyagok tárolása tilos
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	Környezetre káros anyagok tárolása
Tárolás	1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Termék fajtája	Polcбетéd edény