



## Újrahasznosítható hulladék gyűjtő, 75 literes, automatikusan záródó bedobófedéllel, Bedobófedél RAL színe: 7035



### Rendelési adatok

Rendelés száma	987150 7035
GTIN	4031068147792
Árucikk kategória	96S

### Leírás

**Kivitel:**

75 literes gyűjtőtartály horganyzott belső tartállyal (a padlórészen vízzáró) és szárnyas ajtóval (mágneses rögzítéssel és négyszög zárral).

**Automatikusan záródó** bedobó fedél, tűz- és szaggátló.

**Jellemző:**

**Ellenőrzöten önmagát eloltó. Nem éghető** DIN 4102 ill. DIN EN 13501-1 szerint.

**Szabvány:**

**Nicht brennbar** nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.** A bedobófedél színjelöléséhez nagyon erős, öntapadó védőlapok állnak rendelkezésre a megfelelő színekben.

Töltőmennyiség: 70 l

Magasság: 1000 mm

Szélesség: 400 mm

Mélység: 380 mm

Súly: 19,8 kg

### Műszaki leírás

Szélesség	400 mm
Súly	19,8 kg
Bedobófedél RAL színe	7035
Mélység	380 mm
Magasság	1000 mm
Töltőmennyiség	70 l
Termék fajtája	Gyűjtőedény/hulladékgyűjtő