


Munkahelyi szőnyeg 100 % nitrilgumi olajálló, fekete



Rendelési adatok

Rendelés száma	964566
GTIN	662641769168
Árucikk kategória	96C

Leírás

Kivitel:

100% nitrilgumi, **olajálló.**

Leírás:

- **Ipari munkahelyi szőnyeg zárt csúszásgátló felülettel.**
- **A 19 mm vastag anyag nagy ergonomiai használati értéket biztosít és nem okoz fáradtságot.**
- **A rugalmas összeilleszthető rendszer (91×91 cm burkolólap) lehetővé teszi a helyi adottságokhoz való optimális igazodást.**
- **A szélek kialakításának rugalmas megoldása külső és belső sarkokat tesz lehetővé.**
- **R9 csúszásgátlás DIN 51130 és BGR 181 szerint. Szinte elpusztíthatatlan gumiból.**
- **Szilikonmentes, ezért fényező üzemekbe alkalmas. A legtöbb vegyszerrel és szélsőséges hőmérsékletekkel szemben ellenálló.**

Alkalmazható :

964577 sz. és 964578 sz. 0 és 1 méretű szegélyléc.

Figyelem:

Erős szikraképződés esetén gondoskodjon a jó szellőzésről.

Anyag tulajdonsága: olajálló

Hossz: 91 cm

Szélesség: 91 cm

Vastagság: 19 mm

Súly: 12,7 kg

Műszaki leírás

Vastagság	19 mm
Szilikonmentes	igen
Felület	Csúszásgátló felület
Biztonsági szegéllyel	Bővíthető
Összeilleszthető	igen
Anyag	nitrilgumi
Súly	12,7 kg
Szélesség	91 cm
Hossz	91 cm
Csúszásmentes DIN 51130, BGR 181 szerint	R9
Gyártó jelölése	Cushion Ease Solid™ Nitrile
Álláskönnyítő	Csúszásgátló
Álláskönnyítő	Szigetelés (hő)
Álláskönnyítő	Csökkenti az elfáradást
ütésvédelem	Padló
Anyag tulajdonsága	olajálló
Festék	fekete
Termék fajtája	Munkahelyi szőnyeg