


Szegélyléc, sárga, Szög: 45fok



Rendelési adatok

Rendelés száma	964558 45
GTIN	662641856608
Árucikk kategória	96C

Leírás

Kivitel:

- **Ipari munkahelyi szőnyeg zárt csúszásgátló felülettel.**
- **A 13 mm vastag anyag nagy ergonomiai használati értéket biztosít és nem okoz fáradtságot.**
- **A rugalmas összeilleszthető rendszer (91×91cm burkolólap) 45°-os belső szöggel és 22,5°-os belső szöggel lehetővé teszi a helyi adottságokhoz való optimális igazodást.**
- **A szélek kialakításának rugalmas megoldása külső és belső sarkokat tesz lehetővé.**
- **R9 csúszásgátlás DIN 51130 és BGR 181 szerint. 100%-ban természetes gumi keverék általános használathoz.**
- **Nehézfém- és szilikonmentes, ezért fényező üzemekbe alkalmas.**
- **DOP, DMF és ózonlebontó anyagoktól mentes.**

Ráilleszthető szegélyléc rögzítő **bütykökkel**, 76 cm, sárga színű. Ráilleszthető szegélyléc rögzítő **bütykökkel**, 76 cm, sárga színű.

Alkalmazható:

A 964558 sz. 45 méretű szegélyléc illik a 964556 sz. 45 méretű munkahelyi szőnyeghez.

Műszaki leírás

Hossz	76 cm
-------	-------

Anyag	Természetes gumi keverék
Szög	45 fok
Rögzítő bütykök	rögzítő bütykökkel
Gyártó jelölése	Skywalker HD i-Curve™ Ramp Nitrile Male
Álláskönnyítő	Szigetelő (hó)
Álláskönnyítő	Csúszásgátló
Álláskönnyítő	Fáradtságellenes
ütésvédelem	Padló
Anyag tulajdonsága	Nem olajálló
Terméknév attribútum	sárga
Festék	sárga
Termék fajtája	Szegélyléc