



## Szemeteskuka, zöld, Úrtartalom: 120l



### Rendelési adatok

Rendelés száma	987802 120
GTIN	4052941684395
Árucikk kategória	98A

### Leírás

#### Kivitel:

Szemeteskuka kúpos alakú műanyag törzzsel. A felső peremnél stabilizáló bordákkal. A fedél körbefutó kondenzvíz cseppentő mélyedéssel. A fedél fogantyúk kézre állnak és ferdén helyezkednek el. 4 db zsanérral (80 méret: 2 zsanér) a zsanércsapozás biztosításával. Megerősített aljrész szabadalmaztatott tengelyszerkezettel. Stabil külső futómű megerősített, robusztus tengellyel és könnyen futó kerekekkel. Zajcsillapított kivitelű fedélnyitás, eleget tesz a 2000/14 EU-irányelv szerinti zajvédelmi rendeletnek. Stabilabb edény az aljrész speciális kialakításának köszönhetően végigfutó hullámkontúrral

#### Szabvány:

**DIN EN 840-1, 5 und 6.**

### Műszaki leírás

Szélesség	480 mm
Súly	10,5 kg
Magasság	1005 mm
Mélység	555 mm

Térfogat	120 l
Kerék Ø	200 mm
Hasznos terhelés DIN EN szerint	48 kg
Névleges tartalom	120 l
Térfogat túrés	-6 / +8 l
Gyártó jelölése	Pro Wave kuka
Festék	zöld
Termék fajtája	Szemeteskuka