

Biztonsági fa járórács leélezés nélkül, fellépő profil nélkül, Szélesség 80 cm, Járórács hossza: 150cm



Rendelési adatok

Rendelés száma	964850 150
GTIN	4047482057081
Árucikk kategória	96C

Leírás

Kivitel:

Biztonsági fa járórácsok stabil, recézett bükkfalécekből. **Anyag:** A szárítókamrában szárított **bükkfalécek** legalább 3 acélkötéllal vannak összekötve. A végek lezárása sárgaréz menetes szárákkal történik belső hatszög csavarokkal. A **rugalmas gumilábak** megakadályozzák a fa rács elcsúszását és nagyon kényelmes járást biztosítanak. A legtöbb olajnak és vegyszereknek **ellenáll**. **Magasság:** kb. 35 mm. **Súly:** kb. 13 kg/m². Lehetséges **rácshosszok:** 80, 100, 120, 150 cm. Lehetséges **rácshosszok:** Minden kívánt hosszban szállítható (a kezelhetőség határaitra ügyelni kell). Tisztítás: Tekerje fel a farácsot.

Műszaki leírás

Járórács magassága	35 mm
Élletörés	nélkül
Ellenálló képesség	a legtöbb olajjal és savval szemben ellenálló
Anyag	Bükkfalécek

Súly	12,6 kg
Fellépő profil	nélkül
Járórács hossza	150 cm
Gyártó jelölése	Diamond Stat™
Terméknév attribútum	Szélesség 80 cm
Járórács szélessége	80 cm
Termék fajtája	Fa járórács