


## Munkahelyi szőnyeg 100 % nitrilgumi Nehezen gyúlékony, fekete



### Rendelési adatok

Rendelés száma	964567
GTIN	662641780248
Árucikk kategória	96C

### Leírás

#### Kivitel:

100% nitrilgumi keverék, **olajálló. Nehezen gyúlékony** (hegesztő munkaállomásra alkalmas). Gyúlékonyság vonatkozásában a DIN EN 13501 szerint Bfl-S1 osztály és az ASTM E648-03 (NFPA253) szerint 1. osztály alapján tesztelve.

#### Leírás:

- **Ipari munkahelyi szőnyeg zárt csúszásgátló felülettel.**
- **A 19 mm vastag anyag nagyfokú ergonómiát biztosít és csökkenti a fáradtságot.**
- **A rugalmas összeilleszthető rendszer (91×91 cm burkolólap) lehetővé teszi a helyi adottságokhoz való optimális igazodást.**
- **A szélek kialakításának rugalmas megoldása külső és belső sarkokat tesz lehetővé.**
- **R9 csúszásgátlás DIN 51130 és BGR 181 szerint. Szinte elnyúlhatetlen gumiból.**
- **Szilikonmentes, ezért fényező üzemekbe alkalmas. A legtöbb vegyszerrel és szélsőséges hőmérsékletekkel szemben ellenálló.**

#### Figyelem:

Hozzávaló szegélylécek a 964577 és 964578 sz. 0 és 1 méret alatt.  
Erős szikraképződés esetén gondoskodjon a jó szellőzésről.

### Műszaki leírás

Szélesség	91 cm
Összeilleszthető	igen
Vastagság	19 mm

Szilikonmentes	igen
Anyag	nitrilgumi
Felület	Csúszásgátló felület
Hossz	91 cm
Súly	12,7 kg
Biztonsági szegéllyel	Bővíthető
Csúszásmentes DIN 51130, BGR 181 szerint	R9
Gyártó jelölése	Cushion Ease Solid™ Nitrile FR
Álláskönnyítő	Csúszásgátló
Álláskönnyítő	Szigetelés (hő)
Álláskönnyítő	Csökkenti az elfáradást
ütésvédelem	Padló
Anyag tulajdonsága	olajálló
Anyag tulajdonsága	Nehezen gyúlékony
Festék	fekete
Termék fajtája	Munkahelyi szőnyeg