



## Újrahasznosítható hulladék gyűjtő, 75 literes, automatikusan záródó bedobófedéllel, Bedobófedél RAL színe: 3000



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 987150 3000   |
| GTIN              | 4031068132934 |
| Árucikk kategória | 96S           |

### Leírás

**Kivitel:**

75 literes gyűjtőtartály horganyzott belső tartállyal (a padlórészen vízzáró) és szárnyas ajtóval (mágneses rögzítéssel és négyszög zárral).

**Automatikusan záródó** bedobó fedél, tűz- és szaggátló.

**Jellemző:**

**Ellenőrzöten önmagát eloltó. Nem éghető** DIN 4102 ill. DIN EN 13501-1 szerint.

**Szabvány:**

**Nicht brennbar** nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke <B>porszórt bevonattal.</B> A bedobófedél<BR/>színjelöléséhez nagyon erős, öntapadó védőlapok állnak rendelkezésre<BR/>a megfelelő színekben.

Töltőmennyiség: 70 l

Magasság: 1000 mm

Szélesség: 400 mm

Mélység: 380 mm

Súly: 19,8 kg

### Műszaki leírás

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Bedobófedél RAL színe | 3000                       |
| Súly                  | 19,8 kg                    |
| Töltőmennyiség        | 70 l                       |
| Mélység               | 380 mm                     |
| Magasság              | 1000 mm                    |
| Szélesség             | 400 mm                     |
| Termék fajtája        | Gyűjtőedény/hulladékgyűjtő |