



Szemeteskuka, zöld, Úrtartalom: 360l



Rendelési adatok

Rendelés száma	987802 360
GTIN	4052939191454
Árucikk kategória	98A

Leírás

Kivitel:

Szemeteskuka kúpos alakú műanyag törzzsel. A felső peremnél stabilizáló bordákkal. A fedél körbefutó kondenzvíz cseppentő mélyedéssel. A fedél fogantyúk kézre állnak és ferdén helyezkednek el. 4 db zsanérral (80 méret: 2 zsanér) a zsanércsapozás biztosításával. Megerősített aljrész szabadalmaztatott tengelyszerkezettel. Stabil külső futómű megerősített, robusztus tengellyel és könnyen futó kerekekkel. Zajcsillapított kivitelű fedélnyitás, eleget tesz a 2000/14 EU-irányelv szerinti zajvédelmi rendeletnek.

Szabvány:

DIN EN 840-1, 5 und 6.

Műszaki leírás

Szélesség	665 mm
Mélység	880 mm
Hasznos terhelés DIN EN szerint	144 kg
Térfogat	360 l
Magasság	1115 mm

Súly	18,6 kg
Kerék Ø	200 mm
Névleges tartalom	360 l
Térfogat túrés	-40 / +20 l
Gyártó jelölése	Pro Wave kuka
Festék	zöld
Termék fajtája	Szemeteskuka