



Hővédelmi kesztyű pár TempDex 710, Kesztyűméret: 11



Rendelési adatok

Rendelés száma	094630 11
GTIN	3245427101214
Árucikk kategória	06D

Leírás

Kivitel:

TempDex 710. Hővédelmi kesztyű **kitűnő kézügyességgel** a speciális, érdesített nitril felületnek köszönhetően. **Nagyon jó fogás olajos környezetben is**, rendkívül kopásálló és tartós. **Kontakthő védelem max. 100 °C-ig** (maximum 15 másodperc).

Szabvány:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Illeszkedés	nagyon jó
Szilikonmentes	igen
Szellőzés	jó
Tapintási érzet	nagyon jó

EN 388 vágással szembeni ellenállás	1
EN 388 kopásállóság	4
Hővédelem	nagyon jó
Nedves fogás	nagyon jó
EN 388 továbbszakadási ellenállás	1
Olajos fogás	nagyon jó
Kesztyűméret	11
Hideg elleni védelem	nem alkalmas
Bevonat anyaga	Nitril
DMF mentes	igen
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás	1
EN 407 B: Kontakt hő (kontakt hőmérséklet > 15 s idő határértéknél)	100 °C
Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű típus	Hővédelmi kesztyűk
Kesztyű tulajdonságai	Lángálló, X fokozat
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
EN 388	4111X
EN 407	X1XXXX
Érintkező hő max.	100 °C
Hordozóanyag	Textil
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Festék	sárga / fekete
Felhasználás	többször használatos
Hossz	240 - 280 mm
Tartalom	50
Felhasználási tartomány	Pontosság

Hővédelem max.	100 °C
Szabvány	EN 407
Súly	36,7 g
Termék fajtája	Hővédelmi kesztyűk