



Munkadobogó, összecusukható, mindkét oldalon járható, Fokok száma a platformmal együtt: 2X2



Rendelési adatok

Rendelés száma	966070 2X2
GTIN	4003866403721
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Fokok és létraszárak sajtolt alumínium profilból. Nagyméretű dobogó integrált összekötő zsanérral. 85 mm mély lépcsőfokok csúszásgátló recézéssel és szabadalmaztatott 7-pontos lépcsőfok-létraszár rögzítéssel. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően.

Szabvány:

DIN EN 14183.

Létratechnika teherbírása: 150 kg

Munkamagasság kb.: 2,49 m

Platformmagasság korlát nélkül: 0,49 m

Dobogó szélessége: 600 mm

Dobogó mélysége: 300 mm

Alsó, külső szélesség: 0,7 m

Súly: 5,7 kg

Műszaki leírás

Létrafok-/lépcsőfok mélység	85 mm
-----------------------------	-------

Munkamagasság kb.	2,49 m
Fokok száma a platformmal együtt	2×2
Súly	5,7 kg
Platformmagasság korlát nélkül	0,49 m
Alsó, külső szélesség	0,7 m
Dobogó mélysége	300 mm
Dobogó szélessége	600 mm
Járhatóság	Kétoldalas
Lépcső kivitele	Lépcső
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Munkadobogó