



## Lépcsős állólétra, egyik oldalon járható, Fokok száma a platformmal együtt: 5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	966000 5
GTIN	4003866403356
Árucikk kategória	96Z

### Leírás

#### Kivitel:

Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból. Nagyméretű biztonsági dobogó (380 × 260 mm) integrált összekötő vasalattal, **biztonsági híddal** és széles **rakodótálcával**. 85 mm mély lépcsőfokok csúszásgátló recézéssel és szabadalmaztatott 7-pontos lépcsőfok-létraszár rögzítéssel. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően. Két beépített horoggal.

#### Szabvány:

**DIN EN 131.**

### Műszaki leírás

Lépcső kivitele	Lépcső
Alsó, külső szélesség	0,49 m
Rakodótálca van	igen
Létrahossz	1,9 m
Fokok száma a platformmal együtt	5

Súly	8 kg
Munkamagasság kb.	3,1 m
Szabvány	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Anyag	Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból
Platformmagasság	1,1 m
Kereszttartó magassága	87 mm
Létrafok-/lépcsőfok mélység	85 mm
Járhatóság	Egyoldalas
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Állólétra