



Munkadobogó, összecusukható, mindkét oldalon járható, Fokok száma a platformmal együtt: 2X3



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 966070 2X3 |
| GTIN | 4003866403738 |
| Árucikk kategória | 96Z |

Leírás

Kivitel:

Fokok és létraszárak sajtolt alumínium profilból. Nagyméretű dobogó integrált összekötő zsanérral. 85 mm mély lépcsőfokok csúszásgátló recézéssel és szabadalmaztatott 7-pontos lépcsőfok-létraszár rögzítéssel. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően.

Szabvány:

DIN EN 14183.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------------|------------|
| Járhatóság | Kétoldalas |
| Platformmagasság korlát nélkül | 0,74 m |
| Alsó, külső szélesség | 0,75 m |
| Munkamagasság kb. | 2,74 m |
| Súly | 7,9 kg |
| Fokok száma a platformmal együtt | 2x3 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Lépcső kivitele | Lépcső |
| Dobogó mélysége | 300 mm |
| Létrafok-/lépcsőfok mélység | 85 mm |
| Dobogó szélessége | 600 mm |
| Létratechnika teherbírása | 150 kg |
| Termék fajtája | Munkadobogó |