



Lépcsős állólétra, egyik oldalon járható, Fokok száma a platformmal együtt: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	966000 6
GTIN	4003866403363
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból. Nagyméretű biztonsági dobogó (380 × 260 mm) integrált összekötő vasalattal, **biztonsági híddal** és széles **rakodótálccával**. 85 mm mély lépcsőfokok csúszásgátló recézéssel és szabadalmaztatott 7-pontos lépcsőfok-létraszár rögzítéssel. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően. Két beépített horoggal.

Szabvány:

DIN EN 131.

Műszaki leírás

Létrafok-/lépcsőfok mélység	85 mm
Rakodótálca van	igen
Kereszttartó magassága	87 mm
Platformmagasság	1,35 m
Lépcső kivitele	Lépcső

Létrahossz	2,13 m
Szabvány	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Súly	9 kg
Anyag	Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból
Fokok száma a platformmal együtt	6
Munkamagasság kb.	3,35 m
Alsó, külső szélesség	0,52 m
Járhatóság	Egyoldalas
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Állólétra