



## Munkadobogó, összecsuható, mindkét oldalon járható, Fokok száma a platformmal együtt: 2X4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	966070 2X4
GTIN	4003866403745
Árucikk kategória	96Z

### Leírás

#### Kivitel:

Fokok és létraszárak sajtolt alumínium profilból. Nagyméretű dobogó integrált összekötő zsanérral. 85 mm mély lépcsőfokok csúszásgátló recézéssel és szabadalmaztatott 7-pontos lépcsőfok-létraszár rögzítéssel. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően.

#### Szabvány:

**DIN EN 14183.**

### Műszaki leírás

Súly	10,3 kg
Dobogó szélessége	600 mm
Járhatóság	Kétoldalas
Létrafok-/lépcsőfok mélység	85 mm
Munkamagasság kb.	2,99 m
Dobogó mélysége	300 mm

Lépcső kivitele	Lépcső
Fokok száma a platformmal együtt	2×4
Platformmagasság korlát nélkül	0,99 m
Alsó, külső szélesség	0,8 m
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Munkadobogó