



## Lépcsős dobogó, Lépcsőfokok száma a platformmal együtt: 4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	966190 4
GTIN	4003866555222
Árucikk kategória	96Z

### Leírás

#### Kivitel:

Nagy szilárdságú extrudált alumínium profilokból készült szárak, felcsavarozható csatornákkal a rugalmas szerelés érdekében. A tartalomnak a kapaszkodó és a dobogó korlát nem képezi részét. A 966196 sz. és 966198 sz. alatt kapható. Lépcső dőlés 45°. Dobogó hossz 400 mm. Recézett alumínium lépcső burkolat. A kitámasztó oldalon kerekekkel.

#### Szabvány:

**DIN EN ISO 14 122**

### Műszaki leírás

Kinyúlás	1270 mm
Súly	39 kg
Anyag	Nagy szilárdságú extrudált alumínium profil keresztartó
Lépcső dőlésszöge	45 fok
Szabvány	DIN EN ISO 14 122
Dobogó hossza	400 mm
Lépcső kivitele	Lépcső

Fokok száma a platformmal együtt	4
Platformmagasság korlát nélkül	0,8 m
Járhatóság	Egyoldalas
Létrafok-/lépcsőfok szélesség	600 mm
Kerekek	igen
Létratechnika teherbírása	300 kg
Terméknév attribútum	Lépcső szélessége 600 mm
Two-hands-free elv	igen
Termék fajtája	Dobogós létra