



Lépcsős kétágú létra, mindkét oldalon járható, Lépcsőfokok száma: 2X5



Rendelési adatok

Rendelés száma	966050 2X5
GTIN	4003866403554
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Lépcsők és létraszárak sajtolt alumínium profilból. Nagyméretű fellépő integrált összekötő vasalattal. 85 mm mély lépcsőfokok csúszásgátló recézéssel és szabadalmaztatott 7-pontos lépcsőfok-létraszár rögzítéssel. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően.

Szabvány:

DIN EN 131.

Műszaki leírás

Anyag	Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból
Lépcső kivitele	Lépcső
Szétcsúszás elleni védelem	kétoldalas, merev kötés
Létrahossz	1,2 m
Létrafok-/lépcsőfok mélység	85 mm
Szabvány	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694

Kereszttartó magassága	87 mm
Munkamagasság kb.	2,65 m
Lépcsőfokok száma	2×5
Alsó, külső szélesség	0,45 m
Súly	7,5 kg
Járhatóság	Kétoldalas
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Állólétra