




## Munkadobogó különálló modul, Típus: B



### Rendelési adatok

Rendelés száma	966150 B
GTIN	4003866402601
Árucikk kategória	96Z

### Leírás

#### Kivitel:

Extrém merev összekötésű, korrózió- és időjárásálló könnyűfém szerkezet. Lépcsők recézett alumínium lemezből 555×250 mm. Moduláris felépítés módosítható- és bővíthető konfigurációkhoz. Bővítő modulok 4 különböző magasságban. Kétlépcsős alapmodulként akár 3 bővítőlépcsővel mobil használatra alkalmas. Bővítés a B típusú modultól lehetséges.

#### Szabvány:

**DIN EN 14183.**

### Műszaki leírás

Platformmagasság korlát nélkül	0,4 m
Munkavégzési magasság	2,4 m
Különálló modul súlya	4,8 kg
Létrafok-/lépcsőfok szélesség	555 mm
Szabvány	DIN EN 14183
Lépcső kivitele	Lépcső
Létrafok-/lépcsőfok mélység	250 mm
Modulkombináció	B

Dobogó mélysége	0,55 m
Anyag	Teljes könnyűfém szerkezet, recézett alumínium lemez lépcsők
Járhatóság	Egyoldalas
Fokok száma a platformmal együtt	2
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Munkadobogó