



Lépcsős dobogó, Lépcsőfokok száma a platformmal együtt: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	966194 5
GTIN	4003866555314
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Nagy szilárdságú extrudált alumínium profilokból készült szárak, felcsavarozható csatornákkal a rugalmas szerelés érdekében. A tartalomnak a kapaszkodó és a dobogó korlát nem képezi részét. A 966196 sz. és 966198 sz. alatt kapható. Lépcső dőlés 45°. Dobogó hossz 400 mm. Recézett alumínium lépcső burkolat. A kitámasztó oldalon kerekekkel.

Szabvány:

DIN EN ISO 14 122

Műszaki leírás

Fokok száma a platformmal együtt	5
Lépcső dőlésszöge	45 fok
Kinyúlás	1470 mm
Anyag	Nagy szilárdságú extrudált alumínium profil keresztartó
Súly	46 kg
Szabvány	DIN EN ISO 14 122
Dobogó hossza	400 mm

Lépcső kivitele	Lépcső
Platformmagasság korlát nélkül	0,99 m
Járhatóság	Egyoldalas
Létrafok-/lépcsőfok szélesség	1000 mm
Kerekek	igen
Létratechnika teherbírása	300 kg
Terméknév attribútum	Lépcső szélessége 1000 mm
Two-hands-free elv	igen
Termék fajtája	Dobogós létra