

## Biztonsági fa járórács, 1×életöréssel a hosszanti oldalon és kétszeres fellépő profillal / széles oldal, Szélesség 100 cm, Járórács hossza: 150cm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	964855 150
GTIN	4047482094734
Árucikk kategória	96C

### Leírás

#### Kivitel:

Biztonsági fa járórácsok stabil, recézett bükkfalécekből. **Anyag:** A szárítókamrában szárított **bükkfalécek** legalább 3 acélkötéssel vannak összekötve. A végek lezárása sárgaréz menetes szárakkal történik belső hatszög csavarokkal. A **rugalmas gumilábak** megakadályozzák a fa rács elcsúszását és nagyon kényelmes járást biztosítanak. A legtöbb olajnak és vegyszereknek **ellenáll**. **Magasság:** kb. 35 mm. **Súly:** kb. 13 kg/m<sup>2</sup>. Lehetséges **rácshosszok:** 80, 100, 120, 150 cm. Lehetséges **rácshosszok:** Minden kívánt hosszban szállítható (a kezelhetőség határaitra ügyelni kell). Tisztítás: Tekerje fel a farácsot.

#### Élettörés:

A falécek a járórács **hosszanti oldalán** 45°-os szögben is le vannak élezve.

### Műszaki leírás

Fellépő profil	2 oldalas
Járórács magassága	35 mm
Anyag	Bükkfalécek
Ellenálló képesség	a legtöbb olajjal és savval szemben ellenálló
Élettörés	nélkül
Járórács hossza	150 cm
Súly	15,6 kg
Gyártó jelölése	Fa járórács

Terméknév attribútum	Szélesség 100 cm
Járórács szélessége	100 cm
Termék fajtája	Fa járórács