



## Munkadobogó különálló modul, Típus: C



### Rendelési adatok

Rendelés száma	966150 C
GTIN	4003866402625
Árucikk kategória	96Z

### Leírás

#### Kivitel:

Extrém merev összekötésű, korrózió- és időjárásálló könnyűfém szerkezet. Lépcsők recézett alumínium lemezből 555×250 mm. Moduláris felépítés módosítható- és bővíthető konfigurációkhoz. Bővítő modulok 4 különböző magasságban. Kétlépcsős alapmodulként akár 3 bővítőlépcsővel mobil használatra alkalmas. Bővítés a B típusú modultól lehetséges.

#### Szabvány:

**DIN EN 14183.**

### Műszaki leírás

Modulkombináció	B+C
Létrafok-/lépcsőfok mélység	250 mm
Munkavégzési magasság	2,4 m
Anyag	Teljes könnyűfém szerkezet, recézett alumínium lemez lépcsők
Lépcső kivitele	Lépcső
Dobogó mélysége	0,8 m
Platformmagasság korlát nélkül	0,4 m
Modulkombináció súlya	8,7 kg
Szabvány	DIN EN 14183

Létrafok-/lépcsőfok szélesség	555 mm
Különálló modul súlya	3,9 kg
Járhatóság	Egyoldalas
Fokok száma a platformmal együtt	2
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Munkadobogó