



Univerzális létra, 3 részes, Létrafokok száma: 3X8



Rendelési adatok

Rendelés száma	966120 3X8
GTIN	4003866415380
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Létrafokok és létraszárak sajtolt alumínium profilból. Létrafok-létraszár összekapcsolása nagy szilárdságú minőségi peremezéssel. Nyitásvédelem nagy szilárdságú perlon hevederekkel, továbbá 1 merev összekötővel. Létraszárak körülfogó vasalás szerkezetek (cserélhető). Felső létra rögzítő kampóval és kiemelés elleni biztosítással. Optimális stabilitás az extra széles keresztartóknak köszönhetően. Lépcsőn használható, a felső létra külön egyágú létraként is használható.

Szabvány:

DIN EN 131.

Műszaki leírás

Keresztartó szélessége	1 m
Lépcső kivitele	Létrafok
Hossz 2 részes egyágú létraként és állólétraként bővítő elemmel	4,1 m
Lépcsőfokok száma	3×8

Szabvány	DIN EN 131-2
Súly	17,5 kg
Kereszttartó magassága	73 mm
Létraelemek hossza	2,45 m
Létrahossz kitolva	5,8 m
Anyag	Létrafokok és létraszárak sajtolt alumínium profilból
Max. munkavégzési magasság 3 részes egyágú létraként kb.	6,65 m
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Univerzális létra