



Univerzális létra, 3 részes, Létrafokok száma: 3X10



Rendelési adatok

Rendelés száma	966120 3X10
GTIN	4003866415403
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Létrafokok és létraszárak sajtolt alumínium profilból. Létrafok-létraszár összekapcsolása nagy szilárdságú minőségi peremezéssel. Nyitásvédelem nagy szilárdságú perlon hevederekkel, továbbá 1 merev összekötővel. Létraszárak körülfogó vasalás szerkezetek (cserélhető). Felső létra rögzítő kampóval és kiemelés elleni biztosítással. Optimális stabilitás az extra széles keresztartóknak köszönhetően. Lépcsőn használható, a felső létra külön egyágú létraként is használható.

Szabvány:

DIN EN 131.

Műszaki leírás

Lépcső kivitele	Létrafok
Létrahossz kitolva	6,9 m
Hossz 2 részes egyágú létraként és állólétraként bővítő elemmel	4,95 m
Lépcsőfokok száma	3×10

Kereszttartó szélessége	1,1 m
Kereszttartó magassága	85 mm
Súly	23,3 kg
Létraelemek hossza	3 m
Szabvány	DIN EN 131-2
Anyag	Létrafokok és létraszárak sajtolt alumínium profilból
Max. munkavégzési magasság 3 részes egyágú létraként kb.	7,7 m
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Univerzális létra