

**Garant****Univerzális polcbővítés, Mélység 500 mm, Magasság: 2500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990015 2500
GTIN	4045197518279
Árucikk kategória	911

**Leírás****Kivitel:**

**Rendkívül stabil négyzetprofilú lábak**, 40×40×2 mm, 40 : 40 mm-ként beakasztó résekkel a polclapoknak a tárolt árukhoz történő igazításához. Lábak műanyag talpakkal. **Különösen nagy teherbírású polclapok** erős acéllemezből befelé lehajlított oldalfelületekkel. **Mező terhelhetősége:** 600 mm polclap távolságnál a mező max. terhelhetősége 1375 – 5500 kg.

**Felhasználás:**

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, igazgatási, archiválási, stb. célokra. A méretek a kereskedelmi forgalomban kapható fém és műanyag tárolóeszközökhöz igazodnak – legjobb helykihasználás. Egyes- és duplapolcként vagy polcsorként is felállítható. **Egyszerű, gyors és pontos összeszerelés csavarok nélkül**, a polcbetéteket csak be kell akasztani és a hozzátartozó kúpos stiftekkel (968420 sz.) rögzíteni.

**Szín:**

Polclábak RAL 9005 mélyfekete, polcok világoszürke **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

- Tárolódobozokat az univerzális polcok felszereléséhez a **96. termékcsoporthoz** talál.
- **A polcok stabilitásának biztosítása érdekében 5:1 magasság-mélység aránynál óvintézkedéseket kell hozni a billenés megakadályozása érdekében.**
- **Szállítási költségtagarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

## Műszaki leírás

Maximális mezőterhelés 600 mm polclap távolságnál	1375 - 5500 kg
Polclapok száma	6
Polclap szélessége, belső méret	950 mm
Polcállványok száma	2
Polcbővítés felépítmény mérete, magasság	2504 mm
Polc felépítése	Polcbővítés
Szerelés összeillesztéssel	igen
Polcmagasság	2500 mm
Polclap rögzítés módja	Kúpos szegecsek
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség	1031 mm
Polclap szélessége	1000 mm
Szerelés szükséges	igen
Polclap mélysége	500 mm
polcmélység	500 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	180 kg
Magasságállítás osztása	40 mm
Terméknév attribútum	Mélység 500 mm
Termék fajtája	Polc

## Tartozék

Külön polcbetét 4 tartóval és 4 ékkel Mélység 500 mm	990060 500
Polclábak műanyag talpakkal, darab Magasság 2500 mm	990050 2500
Ék és kúpos stift készlet univerzális polchoz	968420