



Fokos létra, teljesen műanyag, mindkét oldalon járható, Létrafokok száma: 2X4



Rendelési adatok

Rendelés száma	966060 2X4
GTIN	4003866412617
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Létraszárak és létrafokok (30×30 mm) üvegszál erősítéses műanyagból készültek a vegyi anyagokkal szembeni különösen nagy ellenállás érdekében. Lépcsőfok-létraszár rögzítése nagy szilárdságú perlon hevederekkel. Cserélhető műanyag talpak a csúszásmentes stabilitás érdekében.

Felhasználás:

Biztonsági létra speciális alkalmazáshoz a vegyipar és a gyógyszeripar területén, áramfejlesztő telepeken, gáz- és vízművekben.

Szabvány:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

Műszaki leírás

Súly	7,5 kg
------	--------

Szétcsúszás elleni védelem	nagy szilárdságú perlonhevederekkel
Munkamagasság kb.	2,6 m
Lépcső kivitele	Létrafok
Magas vegyi ellenálló képesség	igen
Lépcsőfokok száma	2×4
Alsó, külső szélesség	0,48 m
Létrahossz	1,32 m
Létrafok-/lépcsőfok mélység	30 mm
Anyag	Szárak és fokok üvegszál erősítésű műanyagból
Szabvány	DIN EN 61478
Járhatóság	Kétoldalas
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Állólétra