



Univerzális létra, 3 részes, Létrafokok száma: 3X12



Rendelési adatok

Rendelés száma	966120 3X12
GTIN	4003866415427
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Létrafokok és létraszárak sajtolt alumínium profilból. Létrafok-létraszár összekapcsolása nagy szilárdságú minőségi peremezéssel. Nyitásvédelem nagy szilárdságú perlon hevederekkel, továbbá 1 merev összekötővel. Létraszárak körülfogó vasalás szerkezetek (cserélhető). Felső létra rögzítő kampóval és kiemelés elleni biztosítással. Optimális stabilitás az extra széles keresztartóknak köszönhetően. A felső létra nem vehető le és használható külön.

Szabvány:

DIN EN 131.

Műszaki leírás

Hossz 2 részes egyágú létraként és állólétraként bővítő elemmel	6,1 m
Szabvány	DIN EN 131-2
Létraelemek hossza	3,55 m
Keresztartó magassága	98 mm

Súly	28,8 kg
Lépcső kivitele	Létrafok
Lépcsőfokok száma	3×12
Létrahossz kitolva	8,6 m
Kereszttartó szélessége	1,2 m
Anyag	Létrafokok és létraszárak sajtolt alumínium profilból
Max. munkavégzési magasság 3 részes egyágú létraként kb.	9,35 m
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Univerzális létra