

Garant**Univerzális polcbővítés, Mélység 500 mm, Magasság: 3000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990015 3000
GTIN	4045197518316
Árucikk kategória	911

Leírás**Kivitel:**

Rendkívül stabil négyzetprofilú lábak, 40×40×2 mm, 40 : 40 mm-ként beakasztó résekkel a polclapoknak a tárolt árukhoz történő igazításához. Lábak műanyag talpakkal. **Különösen nagy teherbírású polclapok** erős acéllemezből befelé lehajlított oldalfelületekkel. **Mező terhelhetősége:** 600 mm polclap távolságnál a mező max. terhelhetősége 1375 – 5500 kg.

Felhasználás:

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, igazgatási, archiválási, stb. célokra. A méretek a kereskedelmi forgalomban kapható fém és műanyag tárolóeszközökhöz igazodnak – legjobb helykihasználás. Egyes- és duplapolcként vagy polcsorként is felállítható. **Egyszerű, gyors és pontos összeszerelés csavarok nélkül**, a polcbetéteket csak be kell akasztani és a hozzátartozó kúpos stiftekkel (968420 sz.) rögzíteni.

Szín:

Polclábak RAL 9005 mélyfekete, polcok világoszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- Tárolódobozokat az univerzális polcok felszereléséhez a **96. termékcsoporthoz** talál.
- **A polcok stabilitásának biztosítása érdekében 5:1 magasság-mélység aránynál óvintézkedéseket kell hozni a billenés megakadályozása érdekében.**
- **Szállítási költségtagarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Polc felépítése	Polcbővítés
Szerelés szükséges	igen
Maximális mezőterhelés 600 mm polclap távolságnál	1375 - 5500 kg
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség	1031 mm
Szerelés összeillesztéssel	igen
Polclap szélessége, belső méret	950 mm
Polclap rögzítés módja	Kúpos szegecsek
Polcbővítés felépítmény mérete, magasság	3004 mm
Polclap szélessége	1000 mm
Polcállványok száma	2
Polcmagasság	3000 mm
Polclapok száma	7
Polclap mélysége	500 mm
polcmélység	500 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	180 kg
Magasságállítás osztása	40 mm
Terméknév attribútum	Mélység 500 mm
Termék fajtája	Polc

Tartozék

Külön polcbetét 4 tartóval és 4 ékkel Mélység 500 mm	990060 500
Polclábak műanyag talpakkal, darab Magasság 3000 mm	990050 3000
Ék és kúpos stift készlet univerzális polchoz	968420