



## Munkadobogó különálló modul, Típus: F



### Rendelési adatok

Rendelés száma	966150 F
GTIN	4003866402656
Árucikk kategória	96Z

### Leírás

#### Kivitel:

Extrém merev összekötésű, korrózió- és időjárásálló könnyűfém szerkezet. Lépcsők recézett alumínium lemezből 555×250 mm. Moduláris felépítés módosítható- és bővíthető konfigurációkhoz. Bővítő modulok 4 különböző magasságban. Kétlépcsős alapmodulként akár 3 bővítőlépcsővel mobil használatra alkalmas. Bővítés a B típusú modultól lehetséges.

#### Szabvány:

**DIN EN 14183.**

### Műszaki leírás

Lépcső kivitele	Lépcső
Szabvány	DIN EN 14183
Különálló modul súlya	5,5 kg
Modulkombináció súlya	19,5 kg
Munkavégzési magasság	2,99 m
Dobogó mélysége	1,3 m
Létrafok-/lépcsőfok mélység	250 mm
Létrafok-/lépcsőfok szélesség	555 mm

Modulkombináció	B+D+E+F
Anyag	Teljes könnyűfém szerkezet, recézett alumínium lemez lépcsők
Platformmagasság korlát nélkül	0,99 m
Járhatóság	Egyoldalas
Fokok száma a platformmal együtt	5
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Munkadobogó