

Garant**Univerzális alappolc, Mélység 400 mm, Magasság: 2500mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	990000 2500
GTIN	4045197518231
Árucikk kategória	911

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil négyzetprofilú lábak, 40×40×2 mm, 40 : 40 mm-ként beakasztó résekkel a polclapoknak a tárolt árukhoz történő igazításához. Lábak műanyag talpakkal. **Különösen nagy teherbírású polclapok** erős acéllemezből befelé lehajlított oldalfelületekkel. **Mező terhelhetősége:** 600 mm polclap távolságnál a mező max. terhelhetősége 1375 – 5500 kg.

Felhasználás:

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, igazgatási, archiválási, stb. célokra. A méretek a kereskedelmi forgalomban kapható fém és műanyag tárolóeszközökhöz igazodnak – legjobb helykihasználás. Egyes- és duplapolcként vagy polcsorként is felállítható. **Egyszerű, gyors és pontos összeszerelés csavarok nélkül**, a polcbe téteket csak be kell akasztani és a hozzátartozó kúpos stiftekkel (968420 sz.) rögzíteni.

Szín:

Polclábak RAL 9005 mélyfekete, polcok világoszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **Tárolódobozokat az univerzális polcok felszereléséhez a 96. termékcsoporthoz talál.**
- **A polcok stabilitásának biztosítása érdekében 5:1 magasság-mélység aránynál óvintézkedéseket kell hozni a billenés megakadályozása érdekében.**
- **Szállítási költségtagarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Polclap szélessége, belső méret	950 mm
Szerelés összeillesztéssel	igen
Szerelés szükséges	igen
Polclap rögzítés módja	Kúpos szegecsek
Alappolc felépítmény mérete, magasság	2504 mm
Polclap szélessége	1000 mm
Polcmagasság	2500 mm
Polc felépítése	Alappolc
Polcállványok száma	4
Maximális mezőterhelés 600 mm polclap távolságnál	1375 - 5500 kg
Alappolc felépítmény mérete, szélesség	1058 mm
Polclapok száma	6
Polclap mélysége	400 mm
polcmélység	400 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	180 kg
Magasságállítás osztása	40 mm
Terméknév attribútum	Mélység 400 mm
Termék fajtája	Polc

Tartozék

Külön polcbetét 4 tartóval és 4 ékkel Mélység 400 mm	990060 400
Polclábak műanyag talpakkal, darab Magasság 2500 mm	990050 2500
Ék és kúpos stift készlet univerzális polchoz	968420