



Lépcsős kétágú létra, mindkét oldalon járható, Lépcsőfokok száma: 2X10



Rendelési adatok

Rendelés száma	966050 2X10
GTIN	4003866403608
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Lépcsők és létraszárak sajtolt alumínium profilból. Nagyméretű fellépő integrált összekötő vasalattal. 85 mm mély lépcsőfokok csúszásgátló recézéssel és szabadalmaztatott 7-pontos lépcsőfok-létraszár rögzítéssel. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően.

Szabvány:

DIN EN 131.

Műszaki leírás

Létrafok-/lépcsőfok mélység	85 mm
Alsó, külső szélesség	0,56 m
Létrahossz	2,35 m
Kereszttartó magassága	87 mm
Lépcső kivitele	Lépcső
Munkamagasság kb.	3,75 m

Szétcsúszás elleni védelem	kétoldalas, merev kötés
Lépcsőfokok száma	2×10
Anyag	Lépcsők és száruk sajtolt alumínium profilból
Szabvány	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Súly	15,5 kg
Járhatóság	Kétoldalas
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Állólétra