



## Fokos létra, teljesen műanyag, mindkét oldalon járható, Létrafokok száma: 2X8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	966060 2X8
GTIN	4003866412570
Árucikk kategória	96Z

### Leírás

#### Kivitel:

Létraszárak és létrafokok (30×30 mm) üvegszál erősítéses műanyagból készültek a vegyi anyagokkal szembeni különösen nagy ellenállás érdekében. Lépcsőfok-létraszár rögzítése nagy szilárdságú perlon hevederekkel. Cserélhető műanyag talpak a csúszásmentes stabilitás érdekében.

#### Felhasználás:

Biztonsági létra speciális alkalmazáshoz a vegyipar és a gyógyszeripar területén, áramfejlesztő telepeken, gáz- és vízművekben.

#### Szabvány:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

**VDE-geprüft** für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

### Műszaki leírás

Munkamagasság kb.	3,65 m
-------------------	--------

Súly	13,8 kg
Létrafok-/lépcsőfok mélység	30 mm
Anyag	Szárak és fokok üvegszál erősítésű műanyagból
Szétcsúszás elleni védelem	nagy szilárdságú perlonhevederekkel
Alsó, külső szélesség	0,6 m
Lépcső kivitele	Létrafok
Létrahossz	2,44 m
Magas vegyi ellenálló képesség	igen
Szabvány	DIN EN 61478
Lépcsőfokok száma	2×8
Járhatóság	Kétoldalas
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Állólétra