

Garant**Univerzális alappolc, Mélység 600 mm, Magasság: 2500mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 990020 2500 |
| GTIN | 4045197518255 |
| Árucikk kategória | 911 |

Leírás**Kivitel:**

Rendkívül stabil négyzetprofilú lábak, 40×40×2 mm, 40 : 40 mm-ként beakasztó résekkel a polclapoknak a tárolt árukhoz történő igazításához. Lábak műanyag talpakkal. **Különösen nagy teherbírású polclapok** erős acéllemezből befelé lehajlított oldalfelületekkel. **Mező terhelhetősége:** 600 mm polclap távolságnál a mező max. terhelhetősége 1375 – 5500 kg.

Felhasználás:

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, igazgatási, archiválási, stb. célokra. A méretek a kereskedelmi forgalomban kapható fém és műanyag tárolóeszközökhöz igazodnak – legjobb helykihasználás. Egyes- és duplapolcként vagy polcsorként is felállítható. **Egyszerű, gyors és pontos összeszerelés csavarok nélkül**, a polcbe téteket csak be kell akasztani és a hozzátartozó kúpos stiftekkel (968420 sz.) rögzíteni.

Szín:

Polclábak RAL 9005 mélyfekete, polcok világoszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **Tárolódobozokat az univerzális polcok felszereléséhez a 96. termékcsoporthoz talál.**
- **A polcok stabilitásának biztosítása érdekében 5:1 magasság-mélység aránynál óvintézkedéseket kell hozni a billenés megakadályozása érdekében.**
- **Szállítási költségtagarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

| | |
|---|-----------------|
| Maximális mezőterhelés 600 mm polclap távolságnál | 1375 - 5500 kg |
| Alappolc felépítmény mérete, szélesség | 1058 mm |
| Szerelés összeillesztéssel | igen |
| Polc felépítése | Alappolc |
| Polcmagasság | 2500 mm |
| Polcállványok száma | 4 |
| Szerelés szükséges | igen |
| Polclap szélessége, belső méret | 950 mm |
| Alappolc felépítmény mérete, magasság | 2504 mm |
| Polclapok száma | 6 |
| Polclap szélessége | 1000 mm |
| Polclap rögzítés módja | Kúpos szegecsek |
| Polclap mélysége | 600 mm |
| polcmélység | 600 mm |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 180 kg |
| Magasságállítás osztása | 40 mm |
| Terméknév attribútum | Mélység 600 mm |
| Termék fajtája | Polc |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Külön polcbetét 4 tartóval és 4 ékkel Mélység 600 mm | 990060 600 |
| Polclábak műanyag talpakkal, darab Magasság 2500 mm | 990050 2500 |
| Ék és kúpos stift készlet univerzális polchoz | 968420 |