



Lépcsős dobogó, Lépcsőfokok száma a platformmal együtt: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	966192 5
GTIN	4003866555277
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Nagy szilárdságú extrudált alumínium profilokból készült szárak, felcsavarozható csatornákkal a rugalmas szerelés érdekében. A tartalomnak a kapaszkodó és a dobogó korlát nem képezi részét. A 966196 sz. és 966198 sz. alatt kapható. Lépcső dőlés 45°. Dobogó hossz 400 mm. Recézett alumínium lépcső burkolat. A kitámasztó oldalon kerekekkel.

Szabvány:

DIN EN ISO 14 122

Műszaki leírás

Anyag	Nagy szilárdságú extrudált alumínium profil keresztartó
Lépcső kivitele	Lépcső
Szabvány	DIN EN ISO 14 122
Platformmagasság korlát nélkül	0,99 m
Kinyúlás	1470 mm
Súly	46 kg
Dobogó hossza	400 mm

Lépcső dőlésszöge	45 fok
Fokok száma a platformmal együtt	5
Járhatóság	Egyoldalas
Létrafok-/lépcsőfok szélesség	800 mm
Kerekek	igen
Létratechnika teherbírása	300 kg
Terméknév attribútum	Lépcső szélessége 800 mm
Two-hands-free elv	igen
Termék fajtája	Dobogós létra