



Fokos létra, teljesen műanyag, mindkét oldalon járható, Létrafokok száma: 2X10



Rendelési adatok

Rendelés száma	966060 2X10
GTIN	4003866412587
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Létraszárak és létrafokok (30×30 mm) üvegszál erősítéses műanyagból készültek a vegyi anyagokkal szembeni különösen nagy ellenállás érdekében. Lépcsőfok-létraszár rögzítése nagy szilárdságú perlon hevederekkel. Cserélhető műanyag talpak a csúszásmentes stabilitás érdekében.

Felhasználás:

Biztonsági létra speciális alkalmazáshoz a vegyipar és a gyógyszeripar területén, áramfejlesztő telepeken, gáz- és vízművekben.

Szabvány:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

Műszaki leírás

Létrahossz	3 m
------------	-----

Alsó, külső szélesség	0,65 m
Lépcsőfokok száma	2×10
Lépcső kivitele	Létrafok
Létrafok-/lépcsőfok mélység	30 mm
Szabvány	DIN EN 61478
Magas vegyi ellenálló képesség	igen
Anyag	Szárak és fokok üvegszál erősítésű műanyagból
Súly	17 kg
Szétcsúszás elleni védelem	nagy szilárdságú perlonhevederekkel
Munkamagasság kb.	4,15 m
Járhatóság	Kétoldalas
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Állólétra