

Garant**Univerzális alappolc, Mélység 600 mm, Magasság: 3000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990020 3000
GTIN	4045197518309
Árucikk kategória	911

Leírás**Kivitel:**

Rendkívül stabil négyzetprofilú lábak, 40×40×2 mm, 40 : 40 mm-ként beakasztó résekkel a polclapoknak a tárolt árukhoz történő igazításához. Lábak műanyag talpakkal. **Különösen nagy teherbírású polclapok** erős acéllemezből befelé lehajlított oldalfelületekkel. **Mező terhelhetősége:** 600 mm polclap távolságnál a mező max. terhelhetősége 1375 – 5500 kg.

Felhasználás:

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, igazgatási, archiválási, stb. célokra. A méretek a kereskedelmi forgalomban kapható fém és műanyag tárolóeszközökhöz igazodnak – legjobb helykihasználás. Egyes- és duplapolcként vagy polcsorként is felállítható. **Egyszerű, gyors és pontos összeszerelés csavarok nélkül**, a polcbe téteket csak be kell akasztani és a hozzátartozó kúpos stiftekkel (968420 sz.) rögzíteni.

Szín:

Polclábak RAL 9005 mélyfekete, polcok világoszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **Tárolódobozokat az univerzális polcok felszereléséhez a 96. termékcsoporthoz talál.**
- **A polcok stabilitásának biztosítása érdekében 5:1 magasság-mélység aránynál óvintézkedéseket kell hozni a billenés megakadályozása érdekében.**
- **Szállítási költségtaekarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Alappolc felépítmény mérete, szélesség	1058 mm
Polc felépítése	Alappolc
Polclap szélessége, belső méret	950 mm
Polclap rögzítés módja	Kúpos szegecsek
Szerelés szükséges	igen
Maximális mezőterhelés 600 mm polclap távolságnál	1375 - 5500 kg
Polclap szélessége	1000 mm
Alappolc felépítmény mérete, magasság	3004 mm
Polclapok száma	7
Polcmagasság	3000 mm
Polcállványok száma	4
Szerelés összeillesztéssel	igen
Polclap mélysége	600 mm
polcmélység	600 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	180 kg
Magasságállítás osztása	40 mm
Terméknév attribútum	Mélység 600 mm
Termék fajtája	Polc

Tartozék

Külön polcbetét 4 tartóval és 4 ékkel Mélység 600 mm	990060 600
Polclábak műanyag talpakkal, darab Magasság 3000 mm	990050 3000
Ék és kúpos stift készlet univerzális polchoz	968420