

Garant**Csigafúró HSS-E VA, bevonat nélkül, Ø DC h8: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	116360 27
GTIN	4045197032256
Árucikk kategória	11C

Leírás**Kivitel:**

Megnövelt lélekvastagsággal. Speciális felületkezelés, emiatt csökkent élrátét képződési hajlam és jobb forgácselvezetés.

Csúcskialakítás, Form C.

Ajánlás:**Maximális fúrasmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,25 mm/ford,
Forgácshorony hossza L _c	170 mm
Névleges Ø D _c	27 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Teljes hossz L	291 mm
Morse-kúp MK méret	3
Szabvány	DIN 345
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	129,5 mm
Csúcsszög	135 fok

Szár	Morse kúp
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszáanyag	HSS E
Típus	INOX
Spirálszög	35-40 fok
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	5 m/min	S
GG(G)	alkalmas	25 m/min	K
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		