

Garant**GARANT Master Titan VHM simító maró HPC, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	203633 6
GTIN	4045197992017
Árucikk kategória	11Z

Leírás**Kivitel:****Simító műveletekhez.**

Speciális geometria az optimális forgácselvezetéshez.

Nagy **saját stabilitás és nyugodt járás** az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően.

Palástmaráshoz simító műveletként titánhoz és titánötvözetekhez.

Előny:

Gyógyászattechnikához és élelmiszerekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	6 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6
Előtolás f _z szélezéshez titánban > 850 N/mm ²	0,032 mm
Vágóél Ø D _c	6 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Teljes hossz L	62 mm
Fogak száma Z	7
Spirálszög	40 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes
Élhossz L _c	18 mm
Sarok lekerekítés r _v	0,05 mm

Sorozat	Master Titan
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,07 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	130 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	100 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	85 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------